

**Garant****Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus, Ø×ukupna duljina: 8X210mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	789040 8X210
GTIN	4062406135737
Razred artikla	71C

**Opis****Izvedba:**

Glava svrdla s kvadratnim presjekom. **Geometrija 4×90°** s posebno razvijenim **oštricama jednake visine** i stabilnim ramenima osiguravaju precizne rupe po mjeri za stručno postavljanje sidra i sigurno pričvršćivanje klinova. 4-spiralna tijela svrdla za ugodno mirno bušenje uz male vibracije i optimalno vođenje u rupu. **Radijalno** oblikovana **zaštita za armaturu**: sprječava zahvaćanje armaturnih šipki i produljuje vijek trajanja. Robusna **jednodijelna** glava od tvrdog metala s četiri oštrice koje su kao cjelina umetnute u bušeću jezgru. Znatno smanjena opasnost od loma.

**Prednost:**

- **Spirala s kratkim početkom osigurava brzo uklanjanje ostataka od bušenja.**
- **Oznake trošenja: za procjenu je li alat još uvijek prikladan bušiti rupe za klinove.**
- **Dizajn 4×4 omogućava preciznu koncentričnost i smanjuje trošenje i gubitke trenjem na najmanju moguću mjeru.**

**Upotreba:**

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida – uz najveću udobnost bušenja.

**Tehnički opis**

Ø	8 mm
ukupna duljina	210 mm
Duljina spirale	150 mm
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	SDS Plus
Vrsta proizvoda	Svrdlo za kamen

