

Garant**Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus, Ø×ukupna duljina: 30X450mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 789040 30X450 |
| GTIN | 4062406135874 |
| Razred artikla | 71C |

Opis**Izvedba:**

Glava svrdla s kvadratnim presjekom. **Geometrija 4×90°** s posebno razvijenim **oštricama jednake visine** i stabilnim ramenima osiguravaju precizne rupe po mjeri za stručno postavljanje sidra i sigurno pričvršćivanje klinova. 4-spiralna tijela svrdla za ugodno mirno bušenje uz male vibracije i optimalno vođenje u rupu. **Radijalno** oblikovana **zaštita za armaturu**: sprječava zahvaćanje armaturnih šipki i produljuje vijek trajanja. **3-dijelna**, robusna glava od tvrdog metala s pojačanim centrirajućim vrhom. Robusne sporedne oštrice podupiru pogon i time omogućavaju trajnu učinkovitost i konstantnu preciznost.

Prednost:

- **Spirala s kratkim početkom osigurava brzo uklanjanje ostataka od bušenja.**
- **Oznake trošenja: za procjenu je li alat još uvijek prikladan bušiti rupe za klinove.**
- **Dizajn 4×4 omogućava preciznu koncentričnost i smanjuje trošenje i gubitke trenjem na najmanju moguću mjeru.**

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida – uz najveću udobnost bušenja.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Ø | 30 mm |
| ukupna duljina | 450 mm |
| Duljina spirale | 400 mm |
| Rezni materijal | HM |
| Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem |
| Drška | SDS Plus |

Vrsta proizvoda

Svrdo za kamen