

**Binokularno naglavno povećalo Tech-Line BINO LED, Povećavanje (x-puta): 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	490952 2
GTIN	4015478115015
Razred artikla	49A

Opis**Izvedba:**

Visokokvalitetno naglavno povećalo s izmjenjivim lećama otpornim na ogrebotine za preslikavanje s oštrim rubovima bez izobličenja izvanredne oštine dubine. Maksimalno moguća fleksibilnost na radnom mjestu jer obje ruke ostaju slobodne za rad. Naglavno povećalo može se nositi iznad naočala te je stoga najprimjerenije za osobe s naočalama.

Naglavno povećalo Tech-Line BINO LED s izmjenjivim lećama od silikatnog stakla prekrivene metalom te učinkovitim zakretnom LED rasvjetom. Boja svjetla 6000 K. Mogućnost podešavanja s pomoću elastične gumene trake.

Tehnički opis

Povećavanje (x-puta)	2
Težina	185 g
Radni razmak	250 mm
Broj sadržanih baterija	3
Tip baterije	Micro, AAA
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Naglavno povećalo

