



Akumulatorski udarni odvijač, tip: M12FIW38



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	074014 M12FIW38
GTIN	4058546225582
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- Robusni i učinkoviti baterijski udarni odvijač FUEL™ s EC motorom bez četkica POWERSTATE™.
- Dugi vijek trajanja motora i visoka energetska učinkovitost.
- Stabilno metalno kućište prijenosnika i ergonomska središnja ručka s mekanim postoljem.
- Prikaz stanja napunjenosti baterije.
- LED osvjetljenje radnog područja.
- S hodom udesno/ulijevo i elektroničkim upravljanjem broja okretaja.
- Elektronika REDLINK PLUS™ – jedinstveno upravljanje snagom.
- DRIVE CONTROL™ omogućuje brzo mijenjanje četiri stupnja s različitim postavkama broja okretaja i okretnog momenta.

Sa sigurnosnim prstenom.

Prednost:

Vrhunski model FUEL™.

Dio isporuke:

Uključujući 2xlitij-ionska akumulatora, punjač, HD kutiju.

Tehnički opis

Težina	1,1 kg
Broj udaraca 3. stuba	0 - 3200 min ⁻¹
Broj udaraca 2. stuba	0 - 2100 min ⁻¹
maskimalan okretni moment 1. stuba	339 Nm
tipična uporaba	Heavy Duty
Napon baterije	12 V
maksimalne vibracije prema EN	1,5 m/s ²
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Dimenzije prihvata za alat	3/8 col
Oznaka proizvođača	M12FIW38-422X
Pogonski profil prihvata za alat	Vanjski četverokut
Kapacitet baterije	2 Ah
Kapacitet baterije	4 Ah
Broj udaraca 1. stuba	0 - 1100 min ⁻¹
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9)	M16
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	čelik
Vrsta proizvoda	Udarni vijak

Pribor

Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12

073815 MB12