

**Čizme na vezanje, crne VD 3800 SST SF ESD, S3 NB, EU veličina cipela: 40****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 092667 40     |
| GTIN           | 4044348591345 |
| Razred artikla | 09C           |

**Opis****Izvedba:**

Zaštitne cipele s VARIO Multiflex® tehnologijom za malu težinu cipela.

- **Gornji dio od vrlo laganih i glatkih mikrovlakana.**
- **Prozračna funkcionalna podstava.**
- **Uložak od prave kože.**
- **Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.**
- **Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).**

Zaštitne cipele VARIO DYNAMICS SST s petom otpornom na toplinu (do oko 220 °C) i **posebno protukliznim vanjskim potplatom od nitril-kaučuka (SST-STEITZ SURE STEP).**

- **Vanjski potplat Perbunan Athletic ESD, srebrno sivi.**

Niske cipele i čizme na vezanje s tekstilnom zaštitom od prodiranja.

**Standard:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Napomena:**

Široka izvedba XB pod br. 092668.

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Razred zaštite: S3

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij

Zaštita od probijanja: Tekstil

Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona): Preko 200 °C

Izolacija od hladnoće: do -20 °C

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

## Tehnički opis

|  |   |
|--|---|
| Razred zaštite   | S3  |
| Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) | Preko 200 °C  |
| Standard   | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 |
| Izolacija od hladnoće                                      | do -20 °C   |
| EU veličina obuće  | 40  |
| Zaštita od probijanja                                      | Tekstil   |
| Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju                 | Aluminij  |
| Spol   | Muškarci  |
| elektrostatsko svojstvo                                    | EGB/ESD   |
| Vrsta proizvoda  | Zaštitne čizme  |