

**Softshell jakna, crna / srebrna, veličina uniseks: M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091234 M
GTIN	7330509389881
Razred artikla	04T

**Opis****Izvedba:**

Vrlo fleksibilna i **višenamjenska jakna Softshell** s podesivom kapuljačom. Pruža maksimalnu slobodu kretanja i sastoji se od rastezljivog **materijala otpornog na vjetar i vodu**.

- **Čvrsti plastični patentni zatvarači.**
- **Džepovi na prsima i bočni džepovi s patentnim zatvaračem.**
- **Podesive manžete te podesivi pojas s vezicom na povlačenje.**

S reflektirajućim printom na rukavima i prsima.

**Standard:**

Vrlo fleksibilna i **višenamjenska jakna Softshell** s podesivom kapuljačom. Pruža maksimalnu slobodu kretanja i sastoji se od rastezljivog **materijala otpornog na vjetar i vodu**.

- **Čvrsti plastični patentni zatvarači.**
- **Džepovi na prsima i bočni džepovi s patentnim zatvaračem.**
- **Podesive manžete te podesivi pojas s vezicom na povlačenje.**

Pranje: 40 °C šareno rublje

**Tehnički opis**

Veličina uniseks	M
------------------	---

Spol	uniseks
Sastav tkanine	1100% poliester
Gramaza materijala / debljina tkanine	305 g/m <sup>2</sup>
Standardna odjeća	Oeko-Tex standard 100
Pranje	40 °C šareno rublje
Boja	crna / srebrna
Vrsta proizvoda	Softshell jakna