

**Set udarnih svrdla od tvrdog metala SDS-max, Ø×ukupna duljina: 35X520mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	789204 35X520
GTIN	3165140565790
Razred artikla	76K

**Opis****Izvedba:**

**Posebna geometrija tvrdometalnih glava za dulji vijek trajanja.** <br>TARGET TIP TECHNOLOGY - Oštiri kutni vrh: Preciznije bušenje, bez klizanja na površini, agresivnije u betonskom čeliku i veća brzina bušenja. PGM certificirano - potvrđuje precizno bušenje rupa pogodnih za tiple, kako za kemijska tako i za mehanička sidra. Veliki žlijebovi omogućuju brzo odvođenje velike količine odvojenih čestica, time se smanjuje trenje. Glava svrdla s kvadratnim presjekom od Ø 16 mm.

**Upotreba:**

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zidova.

**Napomena:**

Generacija SDS-max-7 s ugrađenim oštricama od tvrdog metala, lemljene.

**Tehnički opis**

Duljina spirale	400 mm
ukupna duljina	520 mm
Ø	35 mm
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	SDS Max
Vrsta proizvoda	Svrdlo za kamen

