

**Set udarnih svrdla od tvrdog metala SDS-max, Ø×ukupna duljina: 40X720mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	789204 40X720
GTIN	3165140565851
Razred artikla	76K

Opis**Izvedba:**

Posebna geometrija tvrdometalnih glava za dulji vijek trajanja.
TARGET TIP TECHNOLOGY - Oštrij kutni vrh: Preciznije bušenje, bez klizanja na površini, agresivnije u betonskom čeliku i veća brzina bušenja. PGM certificirano - potvrđuje precizno bušenje rupa pogodnih za tiple, kako za kemijska tako i za mehanička sidra. Veliki žlijebovi omogućuju brzo odvođenje velike količine odvojenih čestica, time se smanjuje trenje. Glava svrdla s kvadratnim presjekom od Ø 16 mm.

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zidova.

Napomena:

Generacija SDS-max-7 s ugrađenim oštricama od tvrdog metala, lemljene.

Tehnički opis

Ø	40 mm
ukupna duljina	720 mm
Duljina spirale	600 mm
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	SDS Max
Vrsta proizvoda	Svrdlo za kamen

