


Garant GRIDLINE

Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada, 36×20G, visina fronte ladica / tip: 125/2**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	950420 125/2
GTIN	4062406153021
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Rubne letvice, pregradne letvice s prorezima i pregrade od plastike. Pregradne letvice s prorezima umeću se u utore u ladici. Pregrade se pričvršćuju na pregradne letvice s prorezima. Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 36×20G.

Odgovara:

Ladice 36×20G.

Sadržaj:

Komplet rubnih letvica, br. 951570: 1 × vel. 125
Pregradne letvice s prorezima br. 951520: 3 × vel. 125
Utična pregrada 8G br. 951781: 4 × vel. 125
Utična pregrada 10G br. 951801: 2 × vel. 125

Tehnički opis

prikladno za korisna dubina ladica	500 mm
Korisna površina ladice u G	36×20
prikladno za ladice korisne dubine u G	20
Visina	100 mm
prikladno za korisna širina ladica	900 mm
prikladno za ladice korisne širine u G	36
prednja za prednju visini ladice	125 mm

Težina	1,591 kg
Atribut imena proizvoda	36x20G
Vrsta proizvoda	Pregrada za ladicu

Pribor

2-dijelni set rubnih letvica s prorezimadubina 20G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951570 125
Ugradne pregradeširina 10G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951801 125
Pregradne letvice s prorezimadubina 20G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951520 125
Ugradne pregradeširina 8G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951781 125