


Garant GRIDLINE

Asortiman korita, 20×24G, visina fronte ladica / tip: 50/1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	950460 50/1
GTIN	4062406153113
Razred artikla	9GB

Opis

Izvedba:

Plastična korita i pregradne stijenke. Unutarnja strana korita s prorezom radi podjele pregradnim stijenkama.

Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 20×24G.

Odgovara:

Ladice 20×24G.

Sadržaj:

Korita 1K, visina 25 mm, br. 951415: 12 × vel. 6×6/4; 4 × vel. 2×6/1

Utične pregradne pločice za korita (10 komada) br. 951275: 5 × vel. C

Tehnički opis

prikladno za ladice korisne dubine u G	24
prikladno za korisna dubina ladica	600 mm
prikladno za korisna širina ladica	500 mm
prikladno za ladice korisne širine u G	20
prikladno za prednja visina ladica	100 mm
prikladno za prednja visina ladica	75 mm
prikladno za prednja visina ladica	50 mm
prikladno za prednja visina ladica	150 mm
prikladno za prednja visina ladica	125 mm

prikladno za prednja visina ladica	250 mm
prikladno za prednja visina ladica	200 mm
prikladno za prednja visina ladica	300 mm
Korisna površina ladice u G	20×24
Materijal	plastika
Visina kalupa	25 mm
prikladno za visine fronta ladica	≥ 50 mm
Dubina	600 mm
širina	500 mm
Visina	25 mm
Dubina u G	24
Širina u G	20
Težina	1,383 kg
Atribut imena proizvoda	20×24G
Vrsta proizvoda	Korito za ladicu

Pribor

Korita visine 25 mm1K širina×dubina u G / tip 6X6/4	951415 6X6/4
Korita visine 25 mm1K širina×dubina u G / tip 2X6/1	951415 2X6/1
Korita pregradnih stijenki set 10-dijelni tip C	951275 C