


Garant GRIDLINE

Asortiman korita, 26×24G, visina fronte ladica / tip: 50/2**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	950510 50/2
GTIN	4062406153328
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Plastična korita i pregradne stijenke. Unutarnja strana korita s prorezom radi podjele pregradnim stijenkama.

Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 26×24G.

Odgovara:

Ladice 26×24G.

Sadržaj:

Korita 1K br. 951415: 12 × vel. 6×8/3; 3 × vel. 2×8/1

Utične pregradne pločice za korita (10 komada) br. 951275: 4 × vel. B

Tehnički opis

prikladno za korisna dubina ladica	600 mm
prikladno za korisna širina ladica	650 mm
prikladno za prednja visina ladica	100 mm
prikladno za prednja visina ladica	75 mm
prikladno za prednja visina ladica	50 mm
prikladno za prednja visina ladica	150 mm
prikladno za prednja visina ladica	125 mm
prikladno za prednja visina ladica	250 mm
prikladno za prednja visina ladica	200 mm

prikladno za prednja visina ladica	300 mm
Visina kalupa	25 mm
prikladno za ladice korisne širine u G	26
prikladno za ladice korisne dubine u G	24
Korisna površina ladice u G	26×24
Materijal	plastika
prikladno za visine fronta ladica	≥ 50 mm
Širina u G	26
Dubina	600 mm
Visina	25 mm
Dubina u G	24
širina	650 mm
Težina	1,583 kg
Atribut imena proizvoda	26×24G
Vrsta proizvoda	Korito za ladicu

Pribor

Korita pregradnih stjenkiset 10-dijelni tip B	951275 B
Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 2X8/1	951415 2X8/1
Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 6X8/3	951415 6X8/3