

Garant GRIDLINE

**Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada, 46×24G, visina fronte ladica / tip: 125/1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	950620 125/1
GTIN	4062406153748
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Rubne letvice, pregradne letvice s prorezima i pregrade od plastike. Pregradne letvice s prorezima umeću se u utore u ladici. Pregrade se pričvršćuju na pregradne letvice s prorezima. Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 46×24G.

**Odgovara:**

Ladice 46×24G.

**Sadržaj:**

Komplet rubnih letvica, br. 951580: 1 × vel. 125  
Pregradne letvice s prorezima br. 951530: 7 × vel. 125  
Utična pregrada 4G br. 951741: 3 × vel. 125  
Utična pregrada 6G br. 951761: 21 × vel. 125

**Tehnički opis**

prednja za prednju visini ladice	125 mm
Korisna površina ladice u G	46×24
prikladno za ladice korisne širine u G	46
prikladno za korisna širina ladica	1150 mm
prikladno za korisna dubina ladica	600 mm
Visina	100 mm
prikladno za ladice korisne dubine u G	24

Težina	3,419 kg
Atribut imena proizvoda	46x24G
Vrsta proizvoda	Pregrada za ladicu

## Pribor

Pregradne letvice s prorezimadubina 24G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951530 125
Ugradne pregradeširina 6G prikladno za visinu fronte ladice 75 mm	951761 75
2-dijelni set rubnih letvica s prorezimadubina 24G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951580 125
Ugradne pregradeširina 4G prikladno za visinu fronte ladice 75 mm	951741 75
Ugradne pregradeširina 6G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951761 125
Ugradne pregradeširina 4G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951741 125