



Reflektirajuća funkcionalna jakna, narančasta / tamnomodra, veličina uniseks: 3XL



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 091752 3XL |
| GTIN | 7330509246528 |
| Razred artikla | 04T |

Opis

Izvedba:

Kvalitetna i **funkcionalna reflektirajuća zaštitna jakna**, laminirana s reflektirajućim trakama od 50 mm. **Ne propušta vodu i vjetar, prozračna.** Ovratnik podstavljen flisom.

- **Kapuljača se može skinuti, zarolati i spremiti u ovratnik.**
- **Zatvoreni šavovi te otvori za ventilaciju s prednje strane.**
- **Džepovi na prsima s vodootpornim patentnim zatvaračem i podstavom od flisa.**
- **Mrežasta podstava i džep za mobitel s unutarnje strane.**
- **Prednji džepovi s patentnim zatvaračem.**
- **Podesive manžete na rukavima s čičkom.**
- **Podesivi pojas s trakom na povlačenje.**

Standard:

Kvalitetna i **funkcionalna reflektirajuća zaštitna jakna**, laminirana s reflektirajućim trakama od 50 mm. **Ne propušta vodu i vjetar, prozračna.** Ovratnik podstavljen flisom.

- **Kapuljača se može skinuti, zarolati i spremiti u ovratnik.**
- **Zatvoreni šavovi te otvori za ventilaciju s prednje strane.**
- **Džepovi na prsima s vodootpornim patentnim zatvaračem i podstavom od flisa.**
- **Mrežasta podstava i džep za mobitel s unutarnje strane.**
- **Prednji džepovi s patentnim zatvaračem.**
- **Podesive manžete na rukavima s čičkom.**

· Podesivi pojas s trakom na povlačenje.**Standard:**

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 3; EN 343

Napomena:

Blakläder zaštita kategorije C za kombinirani certifikat.

Standard: EN 343

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Serija | Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder |
| Veličina uniseks | 3XL |
| Spol | uniseks |
| Sastav tkanine | 100% poliester |
| Gramaza materijala / debljina tkanine | 200 g/m ² |
| Pranje | 40 °C šareno rublje |
| Boja | narančasta / tamnomodra |
| Standard | EN ISO 20471 |
| Standard | EN 343 |
| Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna |