

Asortiman alata, broj alata: 7**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	952078 7
GTIN	2050002004085
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Dio isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 952078: 1 kom.
HOLEX mjerni kliznik br. 410200 vel. 150: 1 kom.
HOLEX granični kutnik br. 452600 vel. 150×100: 1 kom.
HOLEX igla za zacrtavanje br. 458800 vel. HM: 1 kom.
HOLEX čelično ravnalo br. 461805 vel. 300: 1 kom.
GARANT izvlačni metar br. 462201 vel. 2,5: 1 kom.
Plastični metar 2 m br. 466200 vel. 2: 1 kom.
HOLEX libela br. 467436 vel. 400: 1 kom.

Tehnički opis

Broj alata	7
Dubina u G	20
širina	200 mm
Težina	1,197 kg
Dubina	500 mm
Širina u G	8

Izvedba	s mjernim alatom
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	8x20
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 952078	952001 952078
Pomično mjerilo Nonius 1/20 mjerno područje 150 mm	410200 150
Igla za označavanje od tvrdog metala - ravna Tip	458800
Aluminijska vodena vaga s magnetom duljina 400 mm	467436 400
Tračni metar s prozorčićem duljina trake 2,5 m	462201 2,5
Kutnik s osloncem Točnost 2 duljina krakova 150X100 mm	452600 150X100
Plastični sklopivi metar duljina 2 m	466200 2
Čelična mjerna traka savitljiva, uska, nehrđajućamatirana s podjelom na stražnjoj strani Ukupna duljina 300 mm	461805 300