



Baterijska ubodna pila, tip: M18FBJ5-5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078211 M18FBJ5-5
GTIN	4058546227456
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Robusne i univerzalne ubodne pile s metalnim kućištem prijenosa i zaštitom od preopterećenja. Sklopka

za uključivanje i isključivanje kojom se rukuje objema rukama omogućava upotrebu u mnogim različitim položajima.

Sustav brzog stezanja FIXTEC za bezalatnu promjenu lista u nekoliko sekundi i **uključiva poluga s podešavanjem s oscilacijskim pomakom** za optimalan učinak rezanja i odvođenje odvojenih čestica pri smanjenom trošenju lista pile.

Baterijska ubodna pila, motor POWERSTATE™ bez četkica za veliku učinkovitost rezanja. Prekidač sa šest položaja brzine s laganim upuštanjem u rad. LED osvjetljenje radnog područja.

Dio isporuke:

Uključuje zaštitu od odvojenih čestica.

Uključuje punjač, 1 list pile, adapter za usisivač, poklopac za zaštitu od prašine, plastični potplat i HD boks.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073808 – 073840.

Listove ubodne pile naći ćete pod art. 5888400 – 5888551.

Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN	6,3 m/s ²
Oznaka proizvođača	M18FBJS-502X
zamjena alata bez alata	da, sustav FIXTEC
Podešavanje kosine	da
maksimalna debljina pile za drvo	100 mm
Težina	2,8 kg
maksimalna debljina pile za čelik	10 mm
Napon baterije	18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Oblik konstrukcije	Oblik štapa
Posebnost	univerzalno primjenjivo
Broj okretaja	800 - 3500 min ⁻¹
Hod njihala	peterostruko
Kapacitet baterije	5 Ah
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	2
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Pila

Pribor

Litij-ionski akumulatorHigh Output™ Vrsta baterije MHB3	073808 MHB3
Garniture listova ubodne pile oznaka T118AHM	588400 T118AHM
Litij-ionski akumulatorHigh Output™ Vrsta baterije MHB8	073810 MHB8
Garnitura akumulatoraHigh Output™ Tip baterije M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Garnitura akumulatoraHigh Output™ tip M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Garnitura akumulatoraHigh Output™ tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12

Garnitura akumulatora High Output™ tip M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Garniture listova ubodne pile oznaka T118A	588400 T118A
Garniture listova ubodne pile oznaka T127D	588400 T127D
Litij-ionski akumulator High Output™ Vrsta baterije MHB12	073811 MHB12
Garnitura akumulatorskih punjača tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-lonski sustav M18B4 Vrsta baterije MB18	073816 MB18
Garniture listova ubodne pile oznaka T318A	588400 T318A
Garniture listova ubodne pile oznaka T118B	588400 T118B
Garniture listova ubodne pile oznaka T118AF	588400 T118AF
Litij-ionski akumulator High Output™ Vrsta baterije MHB55	073809 MHB55
Garniture listova ubodne pile oznaka T318B	588400 T318B
Li-Ion System M18B4 Vrsta baterije MB18	073827 MB18