



Glodača glava za velike posmake MFH mini, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 25/4Lmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221950 25/4L
GTIN	4960664741441
Razred artikla	250

Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	1 mm
Ø drške D _s h6	25 mm
Duljina izboja L ₁	100 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	180 mm
Ø D ₃	18 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
Broj oštrica Z	4
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø reza D _c	25 mm
Unutarje hlađenje	da
Interpolacija Ø D _{maks}	48 mm
Interpolacija Ø D _{min}	43 mm
Kut uranjanja α _{maks}	1,05 stupanj
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	16,3 mm
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška

Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Ramping
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229713
--------------	--------