



Glodača glava za velike posmake MFH mini, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 20/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221960 20/3
GTIN	4960664741069
Razred artikla	250

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	1 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L_{ukupno}	30 mm
Ø reza D_c	20 mm
Ø D_3	13 mm
Prihvatni navoj M	M10
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	11,3 mm
Interpolacija Ø D_{min}	33 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,52 stupanj
Interpolacija Ø D_{maks}	38 mm
Izvedba drške	s navojem

Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Ramping
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229713
--------------	--------