

**LOGU 030310 ER-GM, CA6535, tip: S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221976 S
GTIN	4960664741656
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 5 oštrice. Konveksna izvedba oštrice kod izmjenjive rezne pločice omogućuje mekani ulazak oštrice u materijal.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks}} = 1$ mm.

Posmak f_z po zubu: 0,2 - 0,8 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: LOGU 030310 ER-GM

Tip: S

Kutni radijus: 1 mm

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$: 1,6 mm

Tehnički opis

Tip	S
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	LOGU 030310 ER-GM
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	1,6 mm
Kutni radijus	1 mm

Vrsta	CA6535
Rezni materijal	HM
Posmak f_z po zubu	0,2 - 0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Inconel	prikladno	30 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		