

Garnitura dlijeta, probijača i izbijača, broj alata: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	954652 10
GTIN	2050002016927
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Garnitura široko korištenog alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne upija tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/4 (10 G × 8 G, odn. 250 × 200 mm) ili 1/2 (20 G × 8 G, odn. 500 × 200 mm) korisne površine ladice.

Odgovara:

Nova GARANT radionička kolica s ladicama koje se u potpunosti izvlače i novim dimenzijama rasporeda ladica **20 G × 16 G**, odnosno 500 × 400 mm (širina x dubina).

Pjene veličine 10 G × 8 G prikladne su za shadowboards br. 923210 vel. 250 (2 pjene po shadowboardu).

Dio isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954652: 1 kom.

Plosnato dlijeto br. 740500 vel. 200: 1 kom.

Križno dlijeto br. 740600 vel. 200: 1 kom.

Probijač br. 745500 vel. 3; 4: po 1 kom.

Izbijač br. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 kom.

Tehnički opis

Dubina	250 mm
--------	--------

Dubina u G	10
Broj alata	10
širina	200 mm
Širina u G	8
Izvedba	s udarnim alatom
Težina	1,381 kg
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	8×10
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

Križno dlijeto ukupna duljina 200 mm	740600 200
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 3 mm	747000 3
Plosnato dlijeto ukupna duljina 200 mm	740500 200
Probijačmasivna izvedba Ø vrha 4 mm	745500 4
Probijačmasivna izvedba Ø vrha 3 mm	745500 3
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 4 mm	747000 4
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 2 mm	747000 2
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 954652	952001 954652
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 8 mm	747000 8
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 5 mm	747000 5
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 6 mm	747000 6