

**CNMG 120408, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250212 CA515
GTIN	4960664675302
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120408 CA515 Vrsta: CA515
Lomač odvojenih čestica: PS
Dubina reza a_p : 1 - 3,5 mm
Posmak f : 0,15 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 430 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	PS
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 430 m/min
Dubina reza a_p	1 - 3,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,15 - 0,35 mm/okr

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje