

**CNMG 120408 Wiper, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250213 CA515
GTIN	4960664675456
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120408 Wiper CA515 Vrsta: CA515
Lomač odvojenih čestica: WQ
Dubina reza a_p : 1 - 3,5 mm
Posmak f : 0,15 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 430 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	1 - 3,5 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 430 m/min
Posmak f	0,15 - 0,35 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	WQ
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje