

**CNMM 160616, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250498 CA515
GTIN	4960664675708
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMM 160616 CA515 Vrsta: CA515  
Lomač odvojenih čestica: PX  
Dubina reza  $a_p$ : 1 - 11 mm  
Posmak  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 430 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,25 - 0,9 mm/okr
Kutni radijus	1,6 mm
Lomač odvojenih čestica	PX
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	1 - 11 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 430 m/min

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 160616
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje