

**TNMG 160408, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251583 CA515
GTIN	4960664677511
Razred artikla	25E

**Opis**

TNMG 160408 CA515 Vrsta: CA515  
Lomač odvojenih čestica: PS  
Dubina reza  $a_p$ : 1 - 4,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 435 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,15 - 0,6 mm/okr
Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 435 m/min
Dubina reza $a_p$	1 - 4,5 mm
Lomač odvojenih čestica	PS
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	CA515

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje