

Garant**CNC transportna kolica s PU kotačićima, korisna širina: 452mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	970041 452
GTIN	4062406162696
Razred artikla	91L

Opis**Izvedba:**

Šasija i struktura od čeličnog lima s bočnim stijenkama perforiranim u rasteru od 25 mm, za ugradnju vodilica nosača i nosača alata. S po 2 kotačića na stalku i (zaustavna) okretna kotačića na kugličnim ležajevima (Ø 160 mm) i 4 velike ručke za guranje za sigurno rukovanje sa svih strana u području radionice. Uključuje police od čeličnog lima (DxŠxD 150x452x30 mm).

Dio isporuke:

Transportna kolica s 2 bočne stijenke, s pomičnom ručkom i PU kotačima.

Lakiranje:

Šasija i bočne stijenke antracit sive boje, RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Odgovarajuće vodilice nosača alata GARANT Tool-UNIT možete pronaći pod br. 970110, GARANT Tool-UNIT pod br. 971000. Odgovarajući nosači alata pod br. 970125 odn. br. 970130.

Tehnički opis

širina	500 mm
Ø kotača	160 mm

Materijal kotača	PU
Dubina	800 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Visina	1200 mm
Broj nosivih vodilica (po stranici)	2
Dubina osnovne površine	800 mm
Širina osnovne površine	500 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Korisna širina	452 mm
maksimalna nosivost	400 kg
Broj nosač alata (po stranici)	4
Debljina materijala	0,9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	CNC transportna kolica

Pribor

Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata SK40	970125 SK40
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata C4	970125 C4
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK40	970125 HSK40
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK50	970125 HSK50
Vodilica nosača za alat Tool-UNIT širina 452 mm	970110 452
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK100	970125 HSK100
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata C6	970125 C6
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK80	970125 HSK80
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK63	970125 HSK63
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata C5	970125 C5
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata SK50	970125 SK50

Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata 0	970125 0
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata VDI20	970125 VDI20
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata SK30	970125 SK30
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata C8	970125 C8
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata VDI40	970125 VDI40
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata VDI30	970125 VDI30