


Sigurnosni podni elementi od čelika, širina × Dubina: 2500X500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	982500 2500X500
GTIN	4260139970209
Razred artikla	96U

Opis**Izvedba:**

Konstrukcija posude od čeličnog lima debljine 3 mm (snažna zaštita od korozije), s uklonjivim rešetkama koje mogu podnijeti velika opterećenja. Prikladno za vožnju ručnim viličarom, a na upit i paletnim viličarom ili kamionom.

Upotreba:

Za sigurno skladištenje tekućina opasnih za vodene tokove GSH kategorija 1-4 i zapaljivih tekućina GHS kategorija 1-3. Zaštita od prskanja i curenja kod skladištenja, punjenja i prebacivanja. Prikladno za određivanje transportnih putova i skladištenje praznih spremnika. Pojedinačni segmenti se mogu međusobno kombinirati prema potrebi.

Standard:

Gefertigt gemäß §19 WHG mit Ü-Zeichen gemäß StaWaR.

Tehnički opis

Visina kade	123 mm
Obujam prihvata	100 l
Težina	125 kg
Opterećenje kotača	450 kg
Opterećenje površine	5000 kg/m ²

Skladištenje	Skladištenje, klasa ugrožavanja voda 1-3
Skladištenje	Skladištenje zapaljivih materijala dozvoljeno
Materijal	pocinčano
Vrsta proizvoda	Stranica za zaštitu poda