

Garant GRIDLINE

**Ormar Tool-UNIT (bez UNIT) s krilnim vratima s prozorčićem, broj izvlačnih dijelova: 2000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	971203 2000
GTIN	4062406163617
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 40×20G. Sa 6 parova prihvatnih vodilica i 6 Tool-UNIT vodilica nosača za maksimalno 18 Tool-UNITs. Prihvatne vodilice mogu se rasporediti po visini u rasteru od 25 mm. Maksimalna ukupna nosivost po **paru prihvatnih vodilica 200 kg**, po **vodilici nosača 150 kg**. Krilna vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** s četiri pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnine tla.

**Lakiranje:**

Korpus, prihvatne vodilice i vodilice nosača svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

Police i pribor za ormare GridLine vidi br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Visina	2000 mm
Težina	81 kg

Dubina	500 mm
Korisna visina	1845 mm
Širina	1000 mm
Dubina u G	20
Širina u G	40
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Vrsta proizvoda	CNC ormar

## Pribor

Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 20	971525 20
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Vodilica nosača za alat Tool-UNIT za širinu ormara / odjeljka 40	971270 40