

Garant GRIDLINE

CNC ormar velikog kapaciteta u kompletu s prihvatom za alat s krilnim vratima s prozorčićem, za prihvate alata: VDI40**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	971453 VDI40
GTIN	4062406165055
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 40×28G. S prihvatnim vodilicama, podesivi u rasteru od 25 mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Maksimalna **ukupna opteretivost** po paru **prihvatnih vodilica 200 kg, po poprečnom nosaču 150 kg.**

Dio isporuke:

Ormar uključuje prihvatne vodilice br. 971525 vel. 20 i poprečni nosač s prihvatom za alata br. 971570.

Lakiranje:

Korpus, prihvatne vodilice i poprečni nosači svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare s velikim prostorom GridLine pogledajte br. 942530 – 942573 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Visina: 2000 mm

širina: 1000 mm

Dubina: 700 mm

Širina u G: 40
Dubina u G: 28
Korisna visina: 1845 mm

Tehnički opis

Dubina u G	28
Dubina	700 mm
Broj prihvata za alat	136
Težina	115 kg
Širina u G	40
Broj poprečnih nosača	8
Razmak osi A	75 mm
širina	1000 mm
Visina	2000 mm
Korisna visina	1845 mm
Vodilice	2 par
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Vrsta proizvoda	CNC ormar s velikim prostorom

Pribor

971525 28

Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 28

Pomična ručka za GridLine tip GP11

914226 GP11

Poprečni nosač s prihvatom za alat za širinu ormara/ odjeljka 40G za prijvate alata VDI40

971570 VDI40

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine s Krilna vrata Za visinu ormara 2000 mm

940501 2000

Plastični tuljci tip VDI40

947390 VDI40