


Garant GRIDLINE

**Poprečni nosač s prihvatom za alat za širinu ormara/odjeljka 30G, za prijvate alata: HSK100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	971560 HSK100
GTIN	4062406165314
Razred artikla	9GI

**Opis****Odgovara:**

Montaža na prihvatne vodilice br. 971525.

Širina ormara/odjeljka 30G (ormari širine 60G imaju dva odjeljka s po 30G).

**Lakiranje:**Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.****Tehnički opis**

Dubina	135 mm
Razmak osi A	116 mm
za alatne drške	HSK 100
Broj prijvata za alat	5
Visina	54 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	150 kg
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	CNC sustav nosača

**Pribor**

Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 28

971525 28

Plastični tuljci tip HSK100

947390 HSK100

Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 20

971525 20