


Garant GRIDLINE

Poprečni nosač s prihvatom za alat za širinu ormara/odjeljka 30G, za prijvate alata: HSK63**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	971560 HSK63
GTIN	4062406165291
Razred artikla	9GI

Opis**Odgovara:**

Montaža na prihvatne vodilice br. 971525.

Širina ormara/odjeljka 30G (ormari širine 60G imaju dva odjeljka s po 30G).

Lakiranje:Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.****Tehnički opis**

Broj prijvata za alat	9
Dubina	135 mm
Visina	54 mm
za alatne drške	HSK 63
Razmak osi A	78 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	150 kg
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	CNC sustav nosača

Pribor

Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 28

971525 28

Plastični tuljci tip HSK63

947390 HSK63

Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 20

971525 20