

Waldmann **Svjetiljka s držačem za stol Taneo ESD, prihvat snaga: 31W****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972280 31
GTIN	2050002011731
Razred artikla	93L

Opis**Izvedba:**

Posebni materijali i obloge omogućuju **kontrolirana dielektrična** svojstva. Učinkovita, kvalitetna LED tehnologija koja ne zahtijeva održavanje s ravnom, homogenom rasvjetom koja ne stvara sjene i odsjaj. Prekidač s prigušivanjem (do 10% kontinuirano prigušivanje s funkcijom memoriranja). Opužno uravnotežen držač s 3D zglobom glave. Temperatura boje neutralno bijela 4000 K. S 24 svjetleće diode.

Svjetiljka sadrži ugrađene LED lampe. Proizvođač može zamijeniti izvor svjetla (LED svjetiljke). Upravljački uređaj (napajanje i kabel) može zamijeniti krajnji korisnik.

Dio isporuke:

Uključuje držač za stol. Raspon stezanja 0 – 70 mm. (Držač za stol nije ESD- vodljiv). 3,0 m priključnog kabla s europskim utikačem. **Uključuje ESD spiralni kabel uzemljenja s priključkom 10,3 / 10,3 mm.**

Tehnički opis

Duljina rasvjetnog tijela	398 mm
Vrsta pričvršćenja	Stolna kvačica
Boja svjetlosti	neutralne bijele boje K

Visina rasvjetnog tijela	33 mm
Broj LED-ova	24
Prihvat snaga	31 W
Aktivni polumjer 3D-polužja	180 stupanj
Opskrba energijom	mrežni pogon
Širina rasvjetnog tijela	136 mm
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo	ne
Nazivni napon	250 V
Temperatura boje	4000 K
Vrsta utikača, ulaz	C
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto