

Garant GRIDLINE

**ESD korpus 16G s ladicama, 12×20G, visina korpusa, mm/broj ladica:
500/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972020 500/5
GTIN	4062406166922
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Upotreba:

Kućište ladica za pojedinačno opremanje ESD radne stanice br. 972010 - 972015, ESD podesive radne stanice br. 972017 ili za ESD radne stolove br. 972150 - 972195.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75; 75; 75; 75; 125

Lakiranje:

Korpus i ladice svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom.**

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.

Tehnički opis

širina	400 mm
Korisna dubina ladica	500 mm

Broj ladica	5
Korisna visina	425 mm
Korisna širina ladica	300 mm
Dubina	650 mm
Težina	60 kg
Visina	500 mm
Korisna širina ladica u G	12
Korisna površina za ladice	425 mm
Korisna površina ladice u G	12×20
Korisna dubina ladica u G	20
Debljina materijala	1 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Atribut imena proizvoda	12×20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

Pribor

ESD ladica Prednja visina ladice 75 mm	972035 75
ESD ladica Prednja visina ladice 125 mm	972035 125
ESD korpus 16G, za individualno opremanje ladicamobilan visina korpusa 500 mm	972032 500
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21