

Garant GRIDLINE

**ESD korpus 16G s ladicama, 12×20G, visina korpusa, mm/broj ladica:
300/2mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 972020 300/2 |
| GTIN | 4062406166489 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis**Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Upotreba:

Kućište ladica za pojedinačno opremanje ESD radne stanice br. 972010 - 972015, ESD podesive radne stanice br. 972017 ili za ESD radne stolove br. 972150 - 972195.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75; 150

Lakiranje:

Korpus i ladice svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom.**

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.

Tehnički opis

| | |
|--------|--------|
| Širina | 400 mm |
| Težina | 25 kg |

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Visina | 300 mm |
| Korisna površina za ladice | 225 mm |
| Korisna visina | 225 mm |
| Dubina | 650 mm |
| Korisna širina ladica | 300 mm |
| Broj ladica | 2 |
| Korisna dubina ladica u G | 20 |
| Korisna širina ladica u G | 12 |
| Korisna površina ladice u G | 12×20 |
| Korisna dubina ladica | 500 mm |
| Debljina materijala | 1 mm |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD |
| Atribut imena proizvoda | 12×20G |
| Vrsta proizvoda | Kućište radne klupe |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| ESD ladica Prednja visina ladice 150 mm | 972035 150 |
| ESD ladica Prednja visina ladice 75 mm | 972035 75 |
| ESD korpus 16G, za individualno opremanje ladicama visina korpusa 300 mm | 972030 300 |
| Maska za bravu za GridLine tip KO21 | 914227 KO21 |