

Garant GRIDLINE

ESD police od čeličnog lima, prikladno za tip: 1000**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972062 1000
GTIN	4062406167127
Razred artikla	9GW

Opis**Izvedba:**

Od robusnog čeličnog lima. Podesiv u rasteru od 100 mm u radnoj stanici Wagen, nagib moguć od 20°.

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom.**

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.

električna izolacija: EGB/ESD

Visina: 100 mm

Korisna širina: 920 mm

Korisna dubina: 610 mm

Težina: 9 kg

Tehnički opis

Težina	9 kg
Korisna dubina	610 mm
Korisna širina	920 mm
Visina	100 mm
Izvedba police	s povišenim rubom
Debljina materijala	1 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	20 kg

elektrostatsko svojstvo

EGB/ESD

Vrsta proizvoda

Police