

Garant GRIDLINE

Radna stanica mLevel s ESD prevlakom, duljina: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972010 1500
GTIN	4062406167011
Razred artikla	9GW

Opis**Izvedba:**

Radna stanica mLevel, ESD provodljivo prema DIN EN 61340-5-1, radno mjesto koje se prilagođava Vašim potrebama. Klasično, ručno podešavanje visine u rasteru od 25 mm na podnožju pomoću vijaka za fiksiranje. Ljestvica precizne radne visine na unutarnoj strani stola za jednostavno upravljanje. **Neprekinuta ABS obloga od 3 mm, antistatička**. Središnja točka za uzemljenje na donjoj strani radne ploče. Bez uzemljenja preko podnožja. **S unutarnjom čeličnom cijevi kao profilom za pojačavanje**.

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom**.

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD provodljivi.

Tehnički opis

Radna ploča dubina	700 mm
Radna ploča duljina	1500 mm
Težina	70 kg
Serija	Workstation
Radna ploča debljina	40 mm
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do	750 - 1000 mm

Debljina obloge	0,8 mm
Kontinuirano podešavanja po visini	ne
Model	mLevel
širina	1500 mm
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja	ne
Boja površine radne ploče	svijetlo siva RAL 7035
Princip podešavanja visine	kompletna konstrukcija
Obloga radne ploče	Provodiljivi HPL materijal
Dubina	800 mm
Materijal radne ploče	ESD radna ploča
Podešavanje visine radnog mjesta	750-1000 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Izvedba podešavanja visine	mehanički
Debljina pločica	40 mm
Izjednačavanje po visini	25 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Radni stol