

Garant GRIDLINE

ESD ormar za alata s ladicama, 26×24G, visina mm / model: 1000/6**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972440 1000/6
GTIN	4062406166878
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Ormar za alat **ESD provodljiv**, u skladu s DIN EN 61340-5-1. Potpuno opremljen ormar za alat u izvedbi 30×28G s ladicama 26×24G. Ormar s cilindričnom bravom na centralno zaključavanje. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm). Osigurač izvlačenja ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Uključujući ESD kabel za uzemljenje.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 50, 100, 100, 150, 200, 300

Lakiranje:

Korpus i ladice svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom.**

Napomena:

- **Kod dizanja i transporta ormara treba voditi računa o dostatnom fiksiranju ladica u korpusu.**
- **Sve plastike (npr. pokrovne kapice i ručke) nisu ESD provodljive.**

Tehnički opis

Težina	141 kg
Korisna širina ladica	650 mm

Visina	1000 mm
Korisna širina ladica u G	26
Broj ladica	6
Korisna dubina ladica u G	24
Dubina	700 mm
ESD-oprema	da
Korisna dubina ladica	600 mm
širina	750 mm
Korisna visina	900 mm
Korisna površina ladice u G	26×24
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	50 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Atribut imena proizvoda	26×24G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat