

Garant GRIDLINE

ESD modul za struju i medije, tip modula: RCD



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	972220 RCD
GTIN	4062406167875
Razred artikla	9GW

Opis

Upotreba:

U nastavku su opisane verzije naših utičnica s odgovarajućom vrstom utikača. Upotreba u drugim zemljama može se odrediti s obzirom na vrstu utikača.
Njemačka/DE: Vrsta F
Švicarska/CH: Vrsta J
Italija/IT: Vrsta L
Francuska/FR: Vrsta E
Češka/CZ: Vrsta E
Engleska/GB: Vrsta G
Danska/DK: Vrsta K
SAD/US: Vrsta B

Odgovara:

br. 972200 – 972203.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Napomena:

- **U slučaju individualnog opremanja s modulima potrebno je pripaziti na to da se ne premaši broj jedinica vodilice za medije.**
- **Artikl br. 972220 vel. US110V/1 i US110V/2 smiju se ugraditi samo sa sljedećim modulima: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.**
- **Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD provodljivi.**
- **Prvo povezivanje i spajanje dijelova utikača i utičnica na kabele smiju obaviti samo stručni električari.**

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Jedinica podjele: 1E

Nazivni napon: 400 V

Nazivni napon: 400 V / AC V

Nazivna struja: 40 A

Opis: Prekidač za struju kvarenja / zaštitni prekidač FI, nazivna struja kvara 30 mA, 4-polni (3P+N)

Tehnički opis

Nazivna struja	40 A
Opis	Prekidač za struju kvarenja / zaštitni prekidač FI, nazivna struja kvara 30 mA, 4-polni (3P+N)
Jedinica podjele	1E
Nazivni napon	400 V / AC V
Nazivni napon	400 V
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
Vrsta struje	AC
Debljina materijala	1,5 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Strujni modul