

Garant GRIDLINE

ESD police od čeličnog lima, prikladno za tipove: 1500**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 972111 1500 |
| GTIN | 4062406167448 |
| Razred artikla | 9GW |

Opis**Izvedba:**

Od čeličnog lima, s uzdignutim rubom na 3 strane. S kabelom za uzemljenje. Prednja strana obrubljena. Mogućnost montaže s obrublivanjem prema dolje ili gore. **Opseg regulacije po dubini 110 mm.** Moguća montaža **vodoravno 90°** i **okomito 110°**.

Odgovara :

Montaža **vješanjem** na potporne stupove i kolica za materijal (vel. 1000).

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom.**

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.

električna izolacija: EGB/ESD

Korisna širina: 1380 mm

Korisna dubina: 300 mm

Ugradbena visina: 80 mm

Područje podešavanja dubine: 110 mm

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------|----------|
| Područje podešavanja dubine | 110 mm |
| Ugradbena visina | 80 mm |
| Korisna širina | 1380 mm |
| Korisna dubina | 300 mm |
| Izvedba police | standard |
| Debljina materijala | 1,5 mm |

| | |
|--|---------|
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 25 kg |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD |
| Vrsta proizvoda | Police |