

Garant GRIDLINE

ESD nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom, Dubina 550 mm, duljina: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972087 1500
GTIN	4062406167356
Razred artikla	9GW

Opis**Izvedba:**

Stabilna izvedba od čeličnog lima. Montaža u parovima za prihvat rasvjetne jedinice br. 928600, 928602 i 928608.

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom.**

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.
Prikladno za potporne stupove vel. 962 i 1362.

Tehnički opis

Težina	6 kg
Istovar	450 mm
maksimalna nosivost	50 kg
širina	1500 mm
Područje primjene	Potporni stupovi
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala	1,5 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Atribut imena proizvoda	Dubina 550 mm

Vrsta proizvoda

Konzola