

Garant**ESD okretna radna stolica, presvlaka od tkanine, s klizačem, niska, tip: ESD****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972651 ESD
GTIN	4062406198176
Razred artikla	91Z

Opis**Izvedba:**

Ergonomska okretna radna stolica sa Synchron tehnologijom. Jastuk za sjedenje i naslon od **posebnog materijala koji provodi ESD**. Sprječava stvaranje statičkog naboja. Provodljivo aluminijsko podnožje s pet krakova. Velika sigurnost zahvaljujući upotrebi seta od pet ESD kotačića / klizača.

Prostor za kretanje ruku zahvaljujući visokom i uskom naslonu za leđa.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

- **Ergonomski funkcionalan dizajn.**
- **Potporna za lordozu.**
- **Sinkrona tehnika.**
- **Slobodan prostor za rukave zahvaljujući visokim i uskim naslonima za leđa.**
- **Aluminijsko postolje s pet krakova.**

Upotreba:

Za siguran i kontrolirani rad s komponentama i uređajima osjetljivim na ESD. Sprječava oštećenja elektroničkih komponenti uslijed nekontroliranih električnih pražnjenja.

Standard:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Tehnički opis

Širina sjedala	470 mm
Boja materijala sjedala	antracitna
Raspon podešavanja naslona	60 mm
Područje podešavanja dubine sjedala	40 mm
Visina naslona	600 mm
Dubina sjedala	450 mm
Izvedba	bez kotačića
Nosivost stolice	120 kg
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Područje podešavanja visine	490 - 630 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica