

**Garant****ESD okretna radna stolica, presvlaka od tkanine, s kotačićima, niska, tip: ESD****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972650 ESD
GTIN	4062406198169
Razred artikla	91Z

**Opis****Izvedba:**

Ergonomska okretna radna stolica sa Synchron tehnologijom. Jastuk za sjedenje i naslon od **posebnog materijala koji provodi ESD**. Sprječava stvaranje statičkog naboja. Provodljivo aluminijsko podnožje s pet krakova. Velika sigurnost zahvaljujući upotrebi seta od pet ESD kotačića / klizača.

Prostor za kretanje ruku zahvaljujući visokom i uskom naslonu za leđa.

**Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:**

- **Ergonomski funkcionalan dizajn.**
- **Potporna za lordozu.**
- **Sinkrona tehnika.**
- **Slobodan prostor za rukave zahvaljujući visokim i uskim naslonima za leđa.**
- **Aluminijsko postolje s pet krakova.**

**Upotreba:**

Za siguran i kontrolirani rad s komponentama i uređajima osjetljivim na ESD. Sprječava oštećenja elektroničkih komponenti uslijed nekontroliranih električnih pražnjenja.

**Standard:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**Tehnički opis**

Raspon podešavanja naslona	60 mm
Dubina sjedala	450 mm
Visina naslona	600 mm
Boja materijala sjedala	antracitna
Područje podešavanja dubine sjedala	40 mm
Širina sjedala	470 mm
Izvedba	s kotačićima
Nosivost stolice	120 kg
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Područje podešavanja visine	480 - 630 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica