

Garant GRIDLINE

Umetak ladica s prihvatima alata, 26×24G, za alatne drške: SK40**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	970705 SK40
GTIN	4062406180584
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Nosač od čeličnog lima s prihvatnicima alata od plastike.

Upotreba:

Za primjenu u ladicama.

Lakiranje:

Antracit boja RAL 7016 **praškasto lakirano (nije moguće posebno lakiranje).**

Napomena:

VDI20 prihvatnici odgovaraju i Trumpf pečatu za bušenje.

HSK kataloške veličine odgovaraju porihvatnicima alata oblika A, C, druge oblike pogledajte u tablici.

Korisna površina ladice u G: 26×24

visina bez prihvata za alata: 100 mm

Broj prihvata za alat: 52

Razmak osi A: 86 mm

prikladno za ladice korisne širine u G: 26

prikladno za ladice korisne dubine u G: 24

Tehnički opis

Broj prihvata za alat	52
Razmak osi A	86 mm
visina bez prihvata za alata	100 mm
prikladno za ladice korisne širine u G	26

prikladno za ladice korisne dubine u G	24
Korisna površina ladice u G	26×24
Atribut imena proizvoda	26×24G
Vrsta proizvoda	Umetak za ladicu, za CNC ormar za alat

Pribor

Plastični ulošci Tip SK40	947390 SK40
---------------------------	-------------