

Garant GRIDLINE

## Umetak ladica s prihvatima alata, 26×24G, za alatne drške: C4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	970705 C4
GTIN	4062406180836
Razred artikla	9GK

### Opis

#### Izvedba:

Nosač od čeličnog lima s prihvatnicima alata od plastike.

#### Upotreba:

Za primjenu u ladicama.

#### Lakiranje:

Antracit boja RAL 7016 **praškasto lakirano (nije moguće posebno lakiranje).**

#### Napomena:

VDI20 prihvatnici odgovaraju i Trumpf pečatu za bušenje.

HSK kataloške veličine odgovaraju porihvatnicima alata oblika A, C, druge oblike pogledajte u tablici.

Korisna površina ladice u G: 26×24

visina bez prihvata za alata: 60 mm

Broj prihvata za alat: 64

Razmak osi A: 78 mm

prikladno za ladice korisne širine u G: 26

prikladno za ladice korisne dubine u G: 24

### Tehnički opis

Broj prihvata za alat	64
visina bez prihvata za alata	60 mm
Razmak osi A	78 mm
prikladno za ladice korisne dubine u G	24

prikladno za ladice korisne širine u G	26
Korisna površina ladice u G	26×24
Atribut imena proizvoda	26×24G
Vrsta proizvoda	Umetak za ladicu, za CNC ormar za alat

---

**Pribor**

Plastični ulošci Tip C4	947390 C4
-------------------------	-----------