

Garant GRIDLINE

## Umetak za ladice s prihvatom za alate, 20×20G, za prihvate alata: HSK63



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	970721 HSK63
GTIN	4062406181048
Razred artikla	9GK

### Opis

#### Izvedba:

Nosač od čeličnog lima s umetcima od plastike.

#### Upotreba:

Za primjenu u ladicama.

#### Lakiranje:

Antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano (nije moguće posebno lakiranje).**

#### Napomena:

VDI20 prihvatni odgovaraju i Trumpf pečatu za bušenje.<br>HSK katalogske veličine odgovaraju prihvatom za alate oblika A, C, druge oblike pogledajte u tablici.

Korisna površina ladice u G: 20×20

visina bez prihvata za alata: 60 mm

Broj prihvata za alat: 24

Razmak osi A: 100 mm

prikladno za ladice korisne širine u G: 20

prikladno za ladice korisne dubine u G: 20

### Tehnički opis

Broj prihvata za alat	24
visina bez prihvata za alata	60 mm
Razmak osi A	100 mm
prikladno za ladice korisne širine u G	20
prikladno za ladice korisne dubine u G	20

Korisna površina ladice u G	20×20
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Umetak za ladice

---

**Pribor**

Plastični tuljci tip HSK63	947390 HSK63
----------------------------	--------------