

 KOMET**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK7935, oznaka tip W80: 10-010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236610 10-010
GTIN	4047109258334
Razred artikla	24R

Opis

KOMET® izmjenjiva rezna pločica 10-010 ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOGX 040204-01
Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,07 mm/okr

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 040204-01
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,07 mm/okr
Oznaka	10-010
Serijski broj	KUB Pentron®
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	BK7935
Tip	Inox
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	75 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		