

**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK7935, oznaka tip W83: 13-210****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236553 13-210
GTIN	4047109258310
Razred artikla	24Q

**Opis****Izvedba:**

Na obodu brušeno, sa zaobljenim reznim oštricama i sinteriranim lomačem odvojenih čestica.

**Napomena:**

**Orientacijske vrijednosti primjene odnose se na KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Ne koristiti kao unutarnju oštricu svrdla!**

Tip: Inox

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOEX 050204

Posmak f u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/okr

**Tehnički opis**

Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 050204
Oznaka	13-210
Seriya	KUB Quatron®
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta	BK7935
Tip	Inox
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		