

**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK7935, oznaka tip W80: 28-010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236610 28-010
GTIN	4047109258389
Razred artikla	24R

Opis

KOMET® izmjenjiva rezna pločica 28-010 ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOGX 09T308-01
Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,13 mm/okr

Tehnički opis

Oznaka	28-010
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,13 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 09T308-01
Serijski broj	KUB Pentron®
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	BK7935
Tip	Inox
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	75 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		