

**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK7935, oznaka tip W83: 44-210****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236553 44-210
GTIN	4047109240971
Razred artikla	24Q

**Opis****Izvedba:**

Na obodu brušeno, sa zaobljenim reznim oštricama i sinteriranim lomačem odvojenih čestica.

**Napomena:**

**Orientacijske vrijednosti primjene odnose se na KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Ne koristiti kao unutarnju oštricu svrdla!**

Tip: Inox

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOEX 120508

Posmak f u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm/okr

**Tehnički opis**

Oznaka	44-210
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 120508
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	BK7935

Tip	Inox
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		