

**Garant****Stojeće stepenaste ljestve, obostrane, broj gazišta: 2X4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965920 2X4
GTIN	4045197742087
Razred artikla	91B

**Opis****Izvedba:**

Gazišta i okomiti profili od aluminija, stalni spojevi okomitih profila i gazišta, 4-struki rubovi. Izuzetna stabilnost zahvaljujući konusnoj konstrukciji.

80 mm duboka gazišta i protuklizna površina.

EasyHandle Haptoprene® ručka s mehanizmom za stezanje, protukliznim BalanceBase završnim kpicama.

Čvrsto gazište od aluminija osigurano s 4 vijka. S 2 perlonska pojasa visoke čvrstoće kao razuporni osigurači. Sa SafeStep oznakom, označava najviše pristupno gazište.

Bez police za odlaganje.

**Standard:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Lakiranje:**

Gazišta, antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Tehnički opis**

Visina grede	73 mm
--------------	-------

Dubina prečke/stepenice	80 mm
Izvedba nagazne površine	Korak
Duljina ljestvi	0,93 m
Prohodnost	obostrani
Težina	6,7 kg
Radna visina cca	2,5 m
donja vanjska širina	0,46 m
Duljina D (L)	0,93 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Vrsta proizvoda	Stajće ljestve