

**Garant****Stojeće stepenaste ljestve, jednostrane s GripStep-om, broj gazišta uključujući platformu: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965901 5
GTIN	4045197742056
Razred artikla	91B

**Opis****Izvedba:**

Gazišta i okomiti profili od aluminija, stalni spojevi okomitih profila i gazišta, 4-struki rubovi. Izuzetna stabilnost zahvaljujući konusnoj konstrukciji.

S optimiziranim zglobovima i velikom kontaktnom površinom, 6-strukim pričvršćivanjem zakovicama i plastičnim zaštitnim kapticama.

80 mm duboka gazišta i protuklizna površina.

EasyHandle Haptoprene® ručka s mehanizmom za stezanje, protukliznim BalanceBase završnim kapticama.

Uključujući gazište **GripStep**.  
kardica za odlaganje od plastike.

**Standard:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Lakiranje:**

Gazišta, antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

**Tehnički opis**

Materijal	Aluminij
donja vanjska širina	0,53 m
Izvedba nagazne površine	Korak
Prohodnost	jednostrana
Radna visina cca	3,25 m
Duljina ljestvi	1,98 m
Visina platforme	1,17 m
Dubina prečke/stepenice	80 mm
Težina	7,5 kg
Visina grede	73 mm
Duljina D (L)	1,98 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Vrsta proizvoda	Stajće ljestve