

Garant**SOGX 100408, HB6715, tip: GG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234077 GG
GTIN	4045197742391
Razred artikla	21E

Opis**Odgovara:**

GARANT Power Drill br. 234000 – 234025.

Preporuka:

Kod bušenja s držačem br. 234015 i br. 234025 posmak smanjiti na 70 %.

Napomena:Ne upotrebljavati za unutarnju oštricu (nužno za unutarnju oštricu = pločica za rezanje HB630).
Posmak f: 0,13 - 0,3 mm/okr**Tehnički opis**

Tip	GG
Serijski broj	Power Drill
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 100408
Vrsta	HB6715
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Posmak f	0,13 - 0,3 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
GG(G)	prikladno	200 m/min	K
suho	prikladno		